

ジャバラグリース(メーカー別)

★手の汚れないジャバラグリースで、グリースアップしましょう。



★取り揃えています。稠度No.000、00、0、1、2、3

★ペール缶等から80g、400g、500cc、700cc、1000cc等のジャバラに詰替

★詰替え品のジャバラグリースは、SDS以外の書類の発行はできません。

ローヤル油機株式会社

TEL.0246-32-6657

FAX.0246-32-6658

E-mail: info@loyal-grease.jp

URL <http://www.loyal-grease.jp/>

400gジャバラグリース ●: 当社充填品 ●: メーカー充填品 80gジャバラ ●: 当社充填品

| 【ローヤル油機】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|-----------------------------------|---------|-------|----------|----------|----|----|-----|---------|------|------|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 |
| ローヤルレッドEP No.2 | Li複合 | 赤色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | No.2 | No.2 | No.2 |
| ローヤルゴールドNo.1 2 | Li複合 | 淡黄色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ローヤルゴールドKN No.1 2 | Li複合 | 高粘着淡黄 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ローヤルブラックKN No.2 | Li複合 | 高粘着黒色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| シリコンTSK5401L (380g) | リチウム | 黄色 | -40~150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BEN 10 No.2 | | 淡黄色 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| プラステイループNo.2 | ベントン | 茶色透明 | 無滴点 | ● | ● | ● | ● | | | |
| NOK イソフレックスNBU-15 | Br複合 | ベージュ | -40~130℃ | ● | ● | 6本 | | ● | ● | ● |

※弊社充填品のジャバラグリースは、NOKクリューバー株式会社の登録商標です。

| 【ナブテスコ】 | グリースの性状 | | | 380gジャバラ | | | | 2kg | 16kg | |
|---------------|---------|-------|---|----------|----|----|-----|-----|------|----|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | 1缶 | 1缶 |
| モリホワイトRE-00 | | 淡黄色 | | | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ |
| VIGOグリース RE-0 | | 淡黄色 | | | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ |
| RVグリース LB-00 | | 淡黄色 | | | ● | ● | ● | ● | | ■ |

※弊社充填品のジャバラグリースは、ナブテスコ株式会社の登録商標です。

| 【出光興産】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|-----------------|---------|-------|----------|----------|----|----|-----|---------|------|------|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 |
| グリースMP No.0 1 2 | Li | 淡褐色 | -20~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| エポネックス SR-0 | Li複合 | 緑色 | -20~200℃ | | | ● | ● | No.2 | No.2 | No.2 |
| エポネックス SR-1 2 | Li複合 | 緑色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ポリレックス No.2 | ウレア | 褐色 | -20~180℃ | | ● | ● | ● | | | |

※弊社充填品のジャバラグリースは、出光興産株式会社の登録商標です。

| 【オーループ】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|------------------|---------|-------|----------|----------|----|----|-----|---------|----|-----|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 |
| G1/3グリースNo.2 | 万能用 | 淡黄色 | -20~130℃ | | | | ● | | | |
| G1650グリース No.1 | オープンギヤ | 銅色 | -20~200℃ | | | | ● | | | |
| OCEAN-7グリース No.2 | 耐水性 | 青色 | -20~200℃ | | | | ● | | | |
| ET-2SグリースNo.1 2 | 食品器械用 | 白色 | -20~180℃ | | | | ● | | | |

※お問い合わせ先 : ローヤル油機(株) TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658

| 【EMG モービル石油】 | | グリースの性状 | | | 380g筒式 | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|-----|-----|----|---------|-----|--|
| 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | 荷姿 | 10本 | 12本 | | | | | |
| モービリス SHC-100 | Li複合 | 赤色 | -40~150℃ | 380g*12本 | | ◎ | | | | | |
| モービリス SHC-460WT | Li複合 | 赤色 | -40~150℃ | 380g*12本 | | ◎ | | | | | |
| SHCポリレー-222 No.2 | ウレア | 白色 | -30~170℃ | 380g*10本 | ◎ | | | | | | |
| SHCポリレー-462 No.2 | ウレア | 白色 | -20~170℃ | 380g*10本 | ◎ | | | | | | |
| | | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
| 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 | |
| モービラックスEP-0 380g | Li | 淡褐色 | -20~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モービラックスEP-1 2 | Li | 淡褐色 | -20~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| ユニレックス N-2 3 | Li複合 | 緑色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| ビーコン325J (No.2) | Li | 灰白色 | -50~120℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モービルグリースXHP-222 | Li複合 | 濃い青色 | -20~140℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モービリスSHC-220 No.2 | Li複合 | 赤色 | -40~150℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モービルSHCグリース460WT | Li複合 | 赤色 | -40~150℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モービルポリレーEM No.2 | ウレア | 青色 | -20~180℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| SHCポリレー-222-2 (食品機械) | ウレア | 白色 | -30~170℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SHCポリレー-462-2 (食品機械) | ウレア | 白色 | -20~170℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モービルグリース28 | 非石鹼 | 赤色 | -20~170℃ | | | | | ● | ● | ● | |

※弊社充填品のジャバラグリースは、Exxon Mobil Corporationの登録商標です。

| 【カストロール】 | | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|---------------------------------------|-------|---------|----------|----|----------|-----|-----|----|---------|---------|--|
| 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 | |
| トライボールGR 100 PD-00 | Li | 褐色透明 | -20~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| トライボールGR 100 PD-0 1 2 | Li | 褐色透明 | -20~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| モラブアロイ777-ES No.2 | Li | 灰黒色 | -20~130℃ | | | ● | ● | | | | |
| モラブアロイBRB-572 No.2 | Li | 灰黒色 | -20~130℃ | | | ● | ● | | | | |
| モラブアロイ1000 HT No.1 | 有機Na | 灰黒色 | -20~130℃ | | | ● | ● | | | | |
| モラブアロイ936 SF-H No.0 | Li | 灰黒色 | -20~130℃ | | | ● | ● | | | | |
| オプテレブGR-823 No.2 | Al複合 | 白色 | -20~130℃ | | | ● | ● | | | | |
| モラブアロイペーストホワイトI | 鉬物油 | 白色 | -20~130℃ | | | | | ■ | | 1kg*1缶 | |
| ブレイコート600EF | PTFE | 白色 | | | | | | ◆ | | 2ozシリンジ | |
| ブレイコート601EF | PTFE | 白色 | | | | | | ◆ | | 2ozシリンジ | |

※弊社充填品のジャバラグリースは、BOジャパン Corporationの登録商標です。

| 【住鉱潤滑剤】 | | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|-------------------|-------|---------|----------|----|----------|-----|-----|----|---------|-----|--|
| 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 | |
| スミコーマルチグリスEX No.2 | Li複合 | 淡黄色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| スミプレックスK-SO No.2 | Li複合 | 黄色 | -20~200℃ | ● | ● | ※● | 12本 | | | | |
| スミテックMG-430 No.2 | Li複合 | 黄色 | -40~240℃ | ● | ● | ※● | 12本 | | | | |
| ホワイトアルコムNo.1 2 | Al複合 | 白色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | | | ● | |

| 【ENEOS】 品名 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|--------------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|---------|----------|-----|
| | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| エピノック AP(N)-0 | Li | 淡褐色 | -20~125℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| エピノック AP(N)-1 2 | Li | 淡褐色 | -20~125℃ | ● | ● | ● | ● | ■ | 2.5kg*1缶 | |
| エピノック AP(N)-2 | Li | 淡褐色 | -20~125℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルティノック No.1 2 | Li | 茶褐色 | -20~125℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| マルティノック DX-1 2 | Li+Na | 薄茶色 | -20~135℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| マルティノック SDX | Li+Na | 薄茶色 | -40~150℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| マルティノック ウレア | ウレア | 白色 | -20~175℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| マルティノック ワイド 2 | Li+Na | 薄茶色 | -40~135℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ENSグリース | ウレア | 白色 | -40~175℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| タフリックス MP-2 | Li 複合 | 淡黄色 | -20~175℃ | | | ● | ● | | | |
| タフリックス RB-2 | Li 複合 | 淡黄色 | -20~175℃ | | | ● | ● | | | |
| パイロノックユニバーサルNo.000 | ウレア | 淡黄色 | -20~175℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| パイロノックユニバーサルNo.0 | ウレア | 淡黄色 | -20~175℃ | | | ● | ● | | | |
| パイロノックユニバーサルNo.1 | ウレア | 淡黄色 | -20~175℃ | | | ● | ● | | | |
| パイロノックユニバーサルNo.2 | ウレア | 淡黄色 | -20~175℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| モリノックAP-0 | Li | 灰黒色 | -20~125℃ | | | | ● | | | |
| モリノックAP-1 | Li | 灰黒色 | -20~125℃ | | ● | ● | ● | | | |
| モリノックAP-2 | Li | 灰黒色 | -20~125℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| パワーノック WB-2 | Li | 琥珀色 | -20~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ホワイトベア No.1 2 | Li | 白色 | -20~160℃ | | | ● | ● | | | |
| サーモニックス No.2 | ベントン | 淡褐色 | -20~200℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| カップグリース1種3号 | Ca | 淡黄色 | -10~70℃ | | | | | ■ | 2.5kg*1缶 | |

※弊社充填品のジャバラグリースは、JXTGエネルギー株式会社の登録商標です。

| 【コスモルブリカッツ】 品名 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|-------------------|---------|------|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| コスモワイド WR-2 | 特殊Na | 淡黄褐色 | -40~150℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| コスモワイド WR-3 | 特殊Na | 淡黄褐色 | -40~150℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ダイナマックスNo.1 | Li | 淡黄褐色 | -30~130℃ | | | ● | ● | | | |
| ダイナマックスNo.2 | Li | 淡黄褐色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ダイナマックスEP-2 | Li | 暗褐色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ダイナマックススーパーNo.2 | Li | 黄褐色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| ダイナマックスSH No.2 | Li | 黄褐色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| グリース銀河 No.2 | Li | 黄褐色 | -30~130℃ | | | ● | ● | | | |
| スーパー銀河 No.2 | Li | 黄褐色 | -30~130℃ | | | | ● | | | |
| 耐熱グリースB No.2 | Li | 黄褐色 | -30~130℃ | | | ● | ● | | | |

※弊社充填品のジャバラグリースは、コスモ石油ルブリカッツ株式会社の登録商標です。

| 【新ダイヤクリエイティブ】 品名 (DIA-LUBEX) | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|---------------------------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| ハイパワーEP No.2 | Li | 淡黄色 | -25~130℃ | | | | ● | | | |
| ハイパワーエクセレント No.2 | Li複合 | 淡黄色 | -20~220℃ | | | | ● | | | |

| 【協同油脂】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------|----|-----|------|------------|-----|-----|
| 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 12本 | | バラ | 10本 | 30本 |
| マルテンブSRL | Li | 淡褐色 | -50~150℃ | ● | ● | ● | | | | |
| マルテンブルRL-3 | Li | 茶褐色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | | | | |
| マルテンブET-100K | Li | 茶褐色 | -40~200℃ | ● | ● | ● | | | | |
| レアマックススーパー | Ca複合 | 褐色 | -40~200℃ | ● | ● | ● | | | | |
| フルトライボMH-2 | PTFE | 白色 | -30~250℃ | ● | ● | ● | 750g | | | |
| | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| マルテンブET-R | 特殊Ca | 黄褐色 | | | ● | ● | ● | | | |
| マルテンブPS-2 | Ca複合 | 褐色 | -50~130℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エクセライトEP-2 | ウレア | 淡褐色 | -20~200℃ | | | ● | ● | | | |
| シトラックスEP-1 2 | Li | 茶褐色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| アドレックス(300) | Li | 茶褐色 | -30~130℃ | | | ● | ● | | | |
| パワーライトWR-2 | Ca複合 | 褐色 | -20~180℃ | | ● | ● | ● | | | |
| | グリースの性状 | | | 500ccジャバラ | | | | 1000ccジャバラ | | |
| | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | 5本 | | 15本 | | 5本 | | 15本 |
| ユニリザーバーDL-1 500cc | Li | 淡褐色 | | | | ● | | | | |
| ” 1000cc | Li | 淡褐色 | | | | | | | | ● |
| ユニリザーバーDL-2T 500cc | Li | 淡褐色 | -30~130℃ | ● | | ● | | | | |
| ” 1000cc | Li | 淡褐色 | -30~130℃ | | | | | ● | | ● |
| (=ダイキン・LUBMAX GKL-2) | ※弊社充填品のジャバラグリースは、協同油脂株式会社の登録商標です。 | | | | | | | | | |

| 【シェルブリカンツジャパン】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | |
|-------------------------------------|---------|-----|----------|----------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| アルバニヤS-1 | Li | 淡褐色 | -35~120℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| アルバニヤS-2 | Li | 淡褐色 | -25~120℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アルバニヤS-3 | Li | 淡褐色 | -25~120℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| アルバニヤEP-R000 R00 R0 | Li | 茶褐色 | -20~110℃ | ● | ● | ● | ● | 380g | | |
| アルバニヤEP-1 | Li | 茶褐色 | -20~110℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| アルバニヤEP-2 | Li | 茶褐色 | -20~110℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| アルバニヤRA-J | Li | 淡褐色 | -40~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| スタミナRL-0 | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| スタミナRL-1 2 | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ | ● | ● | ● | ● | 6本 | 12本 | |
| スタミナRL-2スプレー | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ | | | | | ◆ | ◆ | |
| スタミナEP-1 2 | ウレア | 淡黄色 | -30~130℃ | ● | ● | ● | ● | | | |
| スタミナHDS | ウレア | 淡黄色 | -30~130℃ | | | ● | ● | | | |

※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。

| 【フックスジャパン】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | | |
|------------------|---------|-------|----------|----------|----|----|-----|---------|----|-----|-----|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| グライトモ585K No.2 | Li | 白色 | -45~130℃ | | | ※● | ※● | 420ml | | | |
| グライトモ585M No.2 | Li | ベージュ | -25~120℃ | | | ※● | ※● | 420ml | | | |
| グライトモ805 No.00 1 | Li | ベージュ | -20~110℃ | | | | ※● | 420ml | | | |
| グライトモ805 No.2 | Li | ベージュ | -20~110℃ | | ※● | ※● | ※● | 420ml | | | |
| レノリットCXI No.1 2 | Ca複合 | 淡黄色 | -20~110℃ | | | | ● | | | | |
| ウレシン160 | Li | | -20~110℃ | | | | ※● | 30本 | | | |

| 【スペロ機械工業】 | グリースの性状 | | | 1.5kg缶 | | | | | | |
|-----------------|---------|-------|----|----------|----|-----|--|--|--|--|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 10缶 | | | | |
| スモコン (ネジ焼付き防止剤) | | | 銅色 | -40~800℃ | ● | ● | | | | |

| 【ハーモニックドライブ】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 80gジャバラ | | | |
|-------------------|---------|-------|---|----------|----|----|-----|---------|----|-----|-----|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 10本 | 30本 |
| ハーモニック SK-1A | Li | 淡黄色 | | | | | | | ● | ● | ● |
| ハーモニック SK-3 | | 淡黄色 | | | | | | | ● | ● | ● |
| ハーモニック SK-4B No.2 | ウレア | 淡黄色 | | | | | | | ● | ● | ● |

※弊社充填品のジャバラグリースは、昭和シェル石油株式会社の登録商標です。

| 【中京化成工業】 | グリースの性状 | | | 400gジャバラ | | | | 300mlチューブ | | | |
|----------------------|---------|-------|----------|----------|----|----|-----|-----------|----|-----|-----|
| | 品名 | 増ちょう剤 | 色 | 使用温度 | バラ | 5本 | 10本 | 20本 | バラ | 12本 | 24本 |
| シャーシ No.1 2 3 | Ca | 銅色 | -10~70℃ | | | | ● | | | | |
| リチウム No.2 | Li | 淡黄色 | -20~130℃ | | ● | ● | ● | | | | |
| リチウム No.0 1 3 | Li | 淡黄色 | -20~130℃ | | | | ● | | | | |
| スーパーレッドEP-2 | Li | 銅色 | -20~110℃ | | | | ● | | | | |
| モリブデン No.2 | Li | 灰黒色 | -20~130℃ | | | | ● | | | | |
| CKウレア No.2 | ウレア | 淡黄色 | -20~180℃ | | | | ● | | | | |
| フードマスターG-0 (No.0) | Ca複合 | 淡黄色 | -40~200℃ | ● | | | ● | | | | |
| フードマスターG-300(No.1.5) | Ca複合 | 淡黄色 | -40~200℃ | ● | | | ● | | | | |
| ルブリエース(集中給油用) | Ca | 淡黄色 | -10~70℃ | | | | | ● | ● | ● | |

2021年4月26日更新

(C)2020年1月 LoyalYuki Corporation □